75162599

IP20

Poussoir sensoriel B.IQ 2 postes Confort, KNX-B.IQ, blanc polaire mat

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C

Fonctions

Avec thermostat d´ambiance	Non

Dimensions

Hauteur	88,50 mm
Largeur	88,50 mm
Profondeur	15 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation	4

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui

Matière

Couleur	Blanc polaire
Code RAL	9010
Matière	Thermoplastique
Finition de la surface	Mat

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non

Ecran

Avec écran d'affichage	Non

Textes

Function	Pour fonctions de commutation, bouton-poussoir, variation et store
Protection	Avec protection de démontage

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification