



75163593

## Pousoir sensoriel B.IQ 3 poste Confort, KNX-B.IQ, acier inox., métal brossé

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

#### Fonctions

Avec thermostat d'ambiance	Non
----------------------------	-----

#### Dimensions

Hauteur	88,50 mm
Largeur	88,50 mm
Profondeur	16,65 mm

#### Équipement

Nombre de points d'exploitation	6
---------------------------------	---

#### Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

#### Matières

Couleur	Acier inoxydable
Code RAL	9022
Matière	Métal, Acier inoxydable
Finition de la surface	Mat

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

#### Ecran

Avec écran d'affichage	Non
------------------------	-----

#### Textes

Function	Pour fonctions de commutation, bouton-poussoir, variation et store
Protection	Avec protection de démontage