



75163594

IP20

Poussoir sensoriel B.IQ 3 poste Confort, KNX-B.IQ, alu, aluminium anodisé

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance	Non
----------------------------	-----

Dimensions

Hauteur	88,50 mm
Largeur	88,50 mm
Profondeur	16,65 mm

Équipement

Nombre de points d'exploitation	6
---------------------------------	---

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

Matériau

Couleur	Aluminium
Code RAL	9006
Matériau	Aluminium
Finition de la surface	Mat

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

Écran

Avec écran d'affichage	Non
------------------------	-----

Textes

Function	Pour fonctions de commutation, bouton-poussoir, variation et store
Protection	Avec protection de démontage