



75164593

IP20

Poussoir sensoriel B.IQ 4 poste Confort, KNX-B.IQ, acier inox., métal brossé

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
-------------	------------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance	Non
----------------------------	-----

Dimensions

Hauteur	118,10 mm
Largeur	88,50 mm
Profondeur	16,65 mm

Équipement

Nombre de points d'exploitation	8
---------------------------------	---

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED	Oui
--------------------	-----

Matériau

Couleur	Acier inoxydable
Code RAL	9022
Matériau	Métal, Acier inoxydable
Finition de la surface	Mat

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
------------------------------------	-----

Écran

Avec écran d'affichage	Non
------------------------	-----

Textes

Function	Pour fonctions de commutation, bouton-poussoir, variation et store
Protection	Avec protection de démontage