



75164594

**Poussoir sensoriel B.IQ 4 poste Confort, KNX-B.IQ, alu, aluminium anodisé**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur Montage encastré

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - 45 °C

**Fonctions**

Avec thermostat d'ambiance Non

**Dimensions**

Hauteur 118,10 mm

Largeur 88,50 mm

Profondeur 16,65 mm

**Équipement**

Nombre de points d'exploitation 8

**Commandes et indicateurs**

Avec affichage LED Oui

**Matières**

Couleur Aluminium

Code RAL 9006

Matière Aluminium

Finition de la surface Mat

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

**Ecran**

Avec écran d'affichage Non

**Textes**

Function Pour fonctions de commutation, bouton-poussoir, variation et store

Protection Avec protection de démontage