



80141180



KNX Mécanisme du bouton poussoir 1 postes à encastrer, Coupleur de bus intégré

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données) 10 mA

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance Non

Dimensions

Profondeur de montage 31 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 42 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation 2

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Matières

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

Matière Métal, PVC

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

Ecran

Avec écran d'affichage Non

Textes

Function Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées

Protection Avec protection de démontage

Température Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de mesure via l'objet