



80141326



## KNX Pousoir sensoriel 1 postes à encastrer, Porte-étiquette, velours,

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Montage sur Montage encastré

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

#### Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données) 20 mA

#### Fonctions

Avec thermostat d'ambiance Oui

#### Dimensions

Hauteur 58,70 mm

Largeur 58,70 mm

Profondeur 33,70 mm

#### Équipement

Nombre de points d'exploitation 2

#### Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

#### Matière

Couleur Anthracite

Code RAL 7021

Matière Thermoplastique

Finition de la surface Velours

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Oui

#### Ecran

Avec écran d'affichage Non

#### Textes

Function Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées

Protection Avec protection de démontage

Température Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de mesure via l'objet