



80142170

IP20   °C



## KNX Mécanisme du bouton poussoir 2 postes à encastrer, Coupleur de bus intégré

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Montage sur Montage encastré

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

#### Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données) 10 mA

#### Fonctions

Avec thermostat d'ambiance Non

#### Dimensions

Profondeur de montage 31 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 34 mm

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 42 mm

#### Équipement

Nombre de points d'exploitation 4

#### Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

#### Matières

Couleur Gris clair

Code RAL 7035

Matière Métal, PVC

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Non

#### Ecran

Avec écran d'affichage Non

#### Textes

Function Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées

Protection Avec protection de démontage

Température Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de mesure via l'objet