



80142170





KNXMécanisme du bouton poussoir 2 postesà encastrer, Coupleur de bus intégré

Caractéristiques techniques

Montage sur	Montage encastré
Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 45 °C
remperature de service	3 43 6
Courant électrique	
Courant absorbé bus (transfert de données)	10 mA
Fonctions	
Avec thermostat d´ambiance	Non
Dimensions	
Profondeur de montage	31 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	34 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	42 mm
Equipement	
Nombre de points d'exploitation	4
Commandes et indicateurs	
Avec affichage LED	Oui
Matières	
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Matière	Métal, PVC
Accessoires	
Étiquetés, avec champ d'étiquetage	Non
Ecran	
Avec écran d'affichage	Non
Textes	
Function	Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées
Protection	Avec protection de démontage

Sonde de température intégrée avec émission des

valeurs de mesure via l'objet

Température