



80161773



## Poussoir sensoriel 1 postes, Porte-étiquette, acier inoxydable mat,laqué

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Montage sur Montage encastré

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

#### Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données) 20 mA

#### Fonctions

Avec thermostat d'ambiance Oui

#### Dimensions

Hauteur 55,10 mm

Largeur 70,90 mm

Profondeur 14,35 mm

#### Equipement

Nombre de points d'exploitation 2

#### Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

#### Matières

Couleur Acier inoxydable

Code RAL 9022

Matière Acier inoxydable, Thermoplastique

Finition de la surface Mat

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Oui

#### Ecran

Avec écran d'affichage Non

#### Textes

Function Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées

Protection Avec protection de démontage

Température Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de mesure via l'objet, Capteur de température intégré pour un fonctionnement en tant que poste auxiliaire de régulateur