



80161774



**Poussoir sensoriel 1 postes, Porte-étiquette, alu mat, laqué**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Montage sur Montage encastré

**Conditions d'utilisation**

Température de service -5 - 45 °C

**Courant électrique**

Courant absorbé bus (transfert de données) 20 mA

**Fonctions**

Avec thermostat d'ambiance Oui

**Dimensions**

Hauteur 55,10 mm

Largeur 70,90 mm

Profondeur 14,35 mm

**Equipement**

Nombre de points d'exploitation 2

**Commandes et indicateurs**

Avec affichage LED Oui

**Matière**

Couleur Aluminium

Code RAL 9006

Matière Thermoplastique

Finition de la surface Mat

**Accessoires**

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Oui

**Ecran**

Avec écran d'affichage Non

**Textes**

Function Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées

Protection Avec protection de démontage

Température Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de mesure via l'objet, Capteur de température intégré pour un fonctionnement en tant que poste auxiliaire de régulateur