



80161774

IP20  °C 



Poussoir sensoriel 1 postes, Porte-étiquette, alu mat, laqué

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données) 20 mA

Fonctions

Avec thermostat d'ambiance Oui

Dimensions

Hauteur 55,10 mm

Largeur 70,90 mm

Profondeur 14,35 mm

Equipement

Nombre de points d'exploitation 2

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Matières

Couleur Aluminium

Code RAL 9006

Matière Thermoplastique

Finition de la surface Mat

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Oui

Ecran

Avec écran d'affichage Non

Textes

Function Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées

Protection Avec protection de démontage

Température Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de mesure via l'objet, Capteur de température intégré pour un fonctionnement en tant que poste auxiliaire de régulateur