



80163785



## KNXPoussoir sensoriel 3 postesà encastrer, Porte-étiquettes

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Montage sur Montage encastré

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

#### Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données) 20 mA

#### Fonctions

Avec thermostat d'ambiance Non

#### Dimensions

Hauteur 55,30 mm

Largeur 55,80 mm

Profondeur 13,85 mm

#### Equipement

Nombre de points d'exploitation 6

#### Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

#### Matières

Couleur Anthracite

Code RAL 7016

Matière Thermoplastique

Finition de la surface Brillant

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Oui

#### Ecran

Avec écran d'affichage Non

#### Textes

Function Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées

Protection Avec protection de démontage

Température Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de mesure via l'objet