



80164773



## Poussoir sensoriel 4 postes, Porte-étiquettes, acier inoxydable mat,laqué

### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Montage sur Montage encastré

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

#### Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données) 20 mA

#### Fonctions

Avec thermostat d'ambiance Oui

#### Dimensions

Hauteur 25 mm

Largeur 66,80 mm

Profondeur 14,35 mm

#### Equipement

Nombre de points d'exploitation 8

#### Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

#### Matière

Couleur Acier inoxydable

Code RAL 9022

Matière Acier inoxydable, Thermoplastique

Finition de la surface Mat

#### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage Oui

#### Ecran

Avec écran d'affichage Non

#### Textes

Fonction Fonction pour l'interruption manuelle de fonctions automatiques déjà déclenchées

Protection Avec protection de démontage

Température Sonde de température intégrée avec émission des valeurs de mesure via l'objet