

K.x/Q.x Interrupteurs automatiques bus KNX 1,10m

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur de montage recommandée 1,10 - 1,10 m

Réglages

Modes de configuration supportés ETS, easy

Min. temporisation 10 s

Connectivité

Système bus radio-KNX Non

Tension

Tension de service par bus 21 - 32 V

Éléments fournis

Raccordement bus incl. Oui

Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données) 10 mA

Éclairage

Luminosité de rdéclenchement, réglable 5 - 1000 lx

Détection

Angle de détection, réglable 45 - 90 °

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Matières

Matière Métal, PVC

Textes

Bouton poussoir Avec touche pour automatique / MARCHE permanente / ARRÊT permanent

Mode de fonctionnement Avec fonctionnement de test, Fonctionnement maître-esclave pour couvrir de larges zones de détection, Avec 3 modes de fonctionnement : automatique / MARCHE permanente / ARRÊT permanent

Function Simulation de présence, Avec fonction réception

Mode d'installation Avec griffes d'écartement, Avec protection de démontage

80262170