




80440100



## KNX ATC module basic avec afficheur couleur

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données)	10 mA
Courant absorbé en fonctionnement	25 mA

#### Fonctions

Unité de fonction centrale pour émetteurs/actionneurs	Oui
récepteur intégré DCF77	Non
Fonctionnement en parallèle possible	Non
Avec commande sur place	Oui

#### Matières

Groupe de matériau	PVC
Couleur	Noir
Code RAL	9005

#### Dimensions

Profondeur de montage	32 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	26 mm

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK04
Indice de protection IP	IP21

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
Classe d'efficacité énergétique	IV (2%)

#### Tension

Tension auxiliaire	24 - 24 V
Tension de service par bus	21 - 32 V