



80440100

IK04 IP21 14:23



KNX ATC module basic avec afficheur couleur

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant absorbé bus (transfert de données)	10 mA
Courant absorbé en fonctionnement	25 mA

Fonctions

Unité de fonction centrale pour émetteurs/actionneurs	Oui
récepteur intégré DCF77	Non
Fonctionnement en parallèle possible	Non
Avec commande sur place	Oui

Matières

Groupe de matériau	PVC
Couleur	Noir
Code RAL	9005

Dimensions

Profondeur de montage	32 mm
Profondeur des boîtes d'encastrement	26 mm

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK04
Indice de protection IP	IP21

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
Classe d'efficacité énergétique	IV (2%)

Tension

Tension auxiliaire	24 - 24 V
Tension de service par bus	21 - 32 V