



85121201

## Module relais, Serie 1930/R.classic

### Caractéristiques techniques

#### Tension

Tension de service 230 - 230 V

#### Commandes et indicateurs

Utilisable avec détecteur de mouvement Non

#### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

#### Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes  
230 V 2300 W

Lampes fluorescentes en circuit double 1000 W

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

#### Dimensions

Profondeur de montage 32 mm

#### Textes

Entrée de l'unité d'extension Avec entrée de poste auxiliaire pour bouton-poussoir (NO), commande centralisée et poste auxiliaire détecteur de mouvement

Mode d'installation Avec griffes d'écartement

Type de raccordement Avec bornes à vis