



85341129

Détecteur de mouvement 1,1 m, Q.x, blanc polaire velours

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur de montage	1,10 - 1,10 m
Hauteur de montage	34 mm

Détection

Type de capteur	Détecteur de mouvement
Ø du champ de détection, au niveau du sol	0 - 0 m
Angle de détection, réglable	45 - 90 °

Matières

Couleur	Blanc polaire
Finition de la surface	Velours
Traitement	Non traité
Matière	Thermoplastique

Distance de portée

Portée max. frontale	12 m
Portée max. latérale	8 m

Réglages

Luminosité de rdéclenchement, réglable	Oui
--	-----

Éclairage

Luminosité de rdéclenchement, réglable	5 - 1000 lx
--	-------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Textes

<p>Avec fonction de mémoire pour simulation de présence, Fonction d'apprentissage par touche pour la luminosité de déclenchement, Avec verrouillage des boutons-poussoirs, Mode party pour activation pendant 2 heures</p>	
Protection	Avec protection de démontage