



85341131

Détecteur de mouvement 1,1 m, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, noir brillant

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--------------------|---------------|
| Hauteur de montage | 1,10 - 1,10 m |
| Hauteur de montage | 34 mm |

Détection

| | |
|-------------------------------------------|------------------------|
| Type de capteur | Détecteur de mouvement |
| Ø du champ de détection, au niveau du sol | 0 - 0 m |
| Angle de détection, réglable | 45 - 90 ° |

Matières

| | |
|------------------------|-----------------|
| Couleur | Noir |
| Finition de la surface | Brillant |
| Traitement | Non traité |
| Matière | Thermoplastique |

Distance de portée

| | |
|----------------------|------|
| Portée max. frontale | 12 m |
| Portée max. latérale | 8 m |

Réglages

| | |
|----------------------------------------|-----|
| Luminosité de rdéclenchement, réglable | Oui |
|----------------------------------------|-----|

Éclairage

| | |
|----------------------------------------|-------------|
| Luminosité de rdéclenchement, réglable | 5 - 1000 lx |
|----------------------------------------|-------------|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 45 °C |
|------------------------|------------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

Textes

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>Avec fonction de mémoire pour simulation de présence, Fonction d'apprentissage par touche pour la luminosité de déclenchement, Avec verrouillage des boutons-poussoirs, Mode party pour activation pendant 2 heures</p> | |
| Protection | Avec protection de démontage |