



85341131

## Détecteur de mouvement 1,1 m, R.1/R.3/Serie 1930/R.classic, noir brillant

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Hauteur de montage | 1,10 - 1,10 m |
| Hauteur de montage | 34 mm         |

#### Détection

|   |                        |
|---|------------------------|
| Type de capteur                           | Détecteur de mouvement |
| Ø du champ de détection, au niveau du sol | 0 - 0 m                |
| Angle de détection, réglable              | 45 - 90 °              |

#### Matières

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Couleur                | Noir            |
| Finition de la surface | Brillant        |
| Traitement             | Non traité      |
| Matière                | Thermoplastique |

#### Distance de portée

|                      |      |
|----------------------|------|
| Portée max. frontale | 12 m |
| Portée max. latérale | 8 m  |

#### Réglages

|  |     |
|--|-----|
| Luminosité de rdéclenchement, réglable | Oui |
|--|-----|

#### Éclairage

|  |             |
|--|-------------|
| Luminosité de rdéclenchement, réglable | 5 - 1000 lx |
|--|-------------|

#### Conditions d'utilisation

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 45 °C |
|------------------------|------------|

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP20 |
|-------------------------|------|

#### Textes

|  |                              |
|--|------------------------------|
| <p>Avec fonction de mémoire pour simulation de présence, Fonction d'apprentissage par touche pour la luminosité de déclenchement, Avec verrouillage des boutons-poussoirs, Mode party pour activation pendant 2 heures</p> |                              |
| Protection   | Avec protection de démontage |