



85341179

## Détecteur de mouvement 1,1 m, K.1, blanc polaire brillant

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur de montage	1,10 - 1,10 m
Hauteur de montage	34 mm

#### Détection

Type de capteur	Détecteur de mouvement
Ø du champ de détection, au niveau du sol	0 - 0 m
Angle de détection, réglable	45 - 90 °

#### Matières

Couleur	Blanc polaire
Finition de la surface	Brillant
Traitement	Non traité
Matière	Thermoplastique

#### Distance de portée

Portée max. frontale	12 m
Portée max. latérale	8 m

#### Réglages

Luminosité de rdéclenchement, réglable	Oui
--	-----

#### Éclairage

Luminosité de rdéclenchement, réglable	5 - 1000 lx
--	-------------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

#### Textes

Function	Avec fonction de mémoire pour simulation de présence, Fonction d'apprentissage par touche pour la luminosité de déclenchement, Avec verrouillage des boutons-poussoirs, Mode party pour activation pendant 2 heures
Protection	Avec protection de démontage