



 85341226

Détecteur de mouvement IR confort 1,1 m, Q.x, anthracite velours, laqué

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur de montage	1,10 - 1,10 m
Hauteur de montage	34 mm

Détection

Type de capteur	Détecteur de mouvement
Ø du champ de détection, au niveau du sol	0 - 0 m
Angle de détection, réglable	45 - 90 °

Matière

Couleur	Anthracite
Finition de la surface	Velours
Traitement	Laqué
Matière	Thermoplastique

Distance de portée

Portée max. frontale	12 m
Portée max. latérale	8 m

Réglages

Luminosité de rdéclenchement, réglable	Oui
----------------------------------------	-----

Éclairage

Luminosité de rdéclenchement, réglable	5 - 1000 lx
----------------------------------------	-------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

Textes

<p>Avec fonction de mémoire pour simulation de présence, Fonction d'apprentissage par touche pour la luminosité de déclenchement, Avec verrouillage des boutons-poussoirs, Mode party pour activation pendant 2 heures</p>	
Protection	Avec protection de démontage