



85341239

**Détecteur de mouvement IR confort 1,1 m, R.1/R.3/Serie 1930/R.cl., blanc brill.**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur de montage	1,10 - 1,10 m
Hauteur de montage	34 mm

**Détection**

Type de capteur	Détecteur de mouvement
Ø du champ de détection, au niveau du sol	0 - 0 m
Angle de détection, réglable	45 - 90 °

**Matière**

Couleur	Blanc polaire
Finition de la surface	Brillant
Traitement	Non traité
Matière	Thermoplastique

**Distance de portée**

Portée max. frontale	12 m
Portée max. latérale	8 m

**Réglages**

Luminosité de rdéclenchement, réglable	Oui
--	-----

**Éclairage**

Luminosité de rdéclenchement, réglable	5 - 1000 lx
--	-------------

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

**Textes**

<p>Avec fonction de mémoire pour simulation de présence, Fonction d'apprentissage par touche pour la luminosité de déclenchement, Avec verrouillage des boutons-poussoirs, Mode party pour activation pendant 2 heures</p>	
Protection	Avec protection de démontage