



85345139



IP20



Détecteur de mouve. radio KNX conf. 1,1 m ql, R.1/R.3/1930/R.classic, bl pol.

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur de montage recommandée 1,10 - 1,10 m

Réglages

Modes de configuration supportés quicklink

Min. temporisation 1 s

Connectivité

Système bus radio-KNX Oui

Éléments fournis

Raccordement bus incl. Oui

Éclairage

Luminosité de rdéclenchement, réglable 5 - 1000 lx

Détection

Angle de détection, réglable 45 - 90 °

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Matières

Matière Thermoplastique

Textes

Function Avertissement de désactivation sus les modules variation, Avec fonction de mémoire pour simulation de présence, Fonction d'apprentissage par touche pour la luminosité de déclenchement, Avec verrouillage des boutons-poussoirs, Mode party pour activation pendant 2 heures, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)