



85345173



IP20

Détecteur de mouve. radio KNX confort 1,1 m ql, K.5, acier inox. mat, laqué

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur de montage recommandée 1,10 - 1,10 m

Réglages

Modes de configuration supportés quicklink

Min. temporisation 1 s

Connectivité

Système bus radio-KNX Oui

Éléments fournis

Raccordement bus incl. Oui

Éclairage

Luminosité de rdéclenchement, réglable 5 - 1000 lx

Détection

Angle de détection, réglable 45 - 90 °

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Matières

Matière Acier inoxydable, Thermoplastique

Textes

Function

Avertissement de désactivation sus les modules variation, Avec fonction de mémoire pour simulation de présence, Fonction d'apprentissage par touche pour la luminosité de déclenchement, Avec verrouillage des boutons-poussoirs, Mode party pour activation pendant 2 heures, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)