



85422100

Universel-Variateur à touches 2 postes

Caractéristiques techniques

Tension

Tension de service 230 - 230 V

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Dimensions

Profondeur de montage 32 mm

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 33,20 mm

Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 45 °C

Textes

Fusible Protégé contre les courts-circuits et les surcharges (fusible électronique)

Principe de variation Réglage automatique du principe de commutation en fonction de la charge (procédé autoDetect), Coupure de phase montante ou descendante selon le type de charge, auto-apprentissage

Type de raccordement Avec bornes à vis