



85655283



IP20

Configuratiemodus
KNX-RF



Émetteur radio mural KNX 1 poste ql, version plate, S.1/B.7, alu mat, laqué

Caractéristiques techniques

Réglages

Modes de configuration supportés	quicklink
----------------------------------	-----------

Tension

Tension de service	3 - 3 V
--------------------	---------

Équipement

Nombre de canaux	2
Cycle d'utilisation de l'émetteur	1 %

Fréquence

Fréquence d'émission radio	868,30 MHz
----------------------------	------------

Connectivité

Protocole radio	Radio KNX
Type de récepteur	2

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

Dimensions

Hauteur de montage	14 mm
--------------------	-------

Matières

Couleur	Aluminium
Matière	Thermoplastique

Textes

Function	Fonctions supplémentaires faciles : +6 scènes, mode de fonctionnement marche/arrêt, 1 boutons de commande haut/bas, Fonction Reset (Retour au réglage d'usine)
Protection	Avec protection de démontage
Mode d'installation	Pour montage à plat en saillie et et extension de combinaisons