



ATA122018014

**Moulure ATA 12x20 Marron L=2,10m 1clois.**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	13 mm
Largeur	24 mm
Longueur	2100 mm
Section intérieure / utile	240 - 240 mm <sup>2</sup>

**Capacité**

Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	1
---	---

**Matières**

Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	8014
Couleur	Marron

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 65 °C
------------------------	------------

**Connectivité**

Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses
-----------------------------------	---------------

**Équipement**

Nombre de cloisons	1
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	Non
Avec film de protection	Non