



ATA122038014

**Angle extérieur variable pour moulure ATEHA 12x20mm en marron**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	12 mm
Largeur	20 mm

**Accessoires**

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

**Réglages**

Plage d'angles	83 - 140
----------------	----------

**Matières**

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Non traité
Couleur	Marron
Code RAL	8014

**Sécurité**

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40

**Normes**

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

**Equipement**

Avec film de protection	Non
Produit compatible avec	ATA 12x20