



ATA122048014

## Angle intérieur variable pour moulure ATEHA 12x20mm en marron

### Caractéristiques techniques

#### Accessoires

Configuration de la pièce de forme Moulé

#### Réglages

Plage d'angles 83 - 140

#### Dimensions

Hauteur 12 mm

Largeur 20 mm

#### Matière

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Traitement Non traité

Couleur Marron

Code RAL 8014

#### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP40

#### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 Non

#### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 60 °C

#### Équipement

Avec film de protection Non

Produit compatible avec ATA 12x20