ATA123018014

Moulure ATA 12x30 Marron L=2,10m 1clois.

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	13 mm
Largeur	32 mm
Longueur	2100 mm
Section intérieure / utile	330 - 330 mm²

Capacité	
Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs)	2

Matière	
Matière	Polyvinylchloride (PVC)
Traitement	Non traité
Code RAL	8014
Couleur	Marron

Sécurité	
Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40

Normes	
Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non

Conditions d'utilisation	
Température de service	-5 - 65 °C

Connectivité	
Accessoires d'alignement goulotte	Sans éclisses

Equipement	
Nombre de cloisons	1
Nombre de cloisons clipsables	0
Éclisses incluses	Oui
Avec film de protection	Non

Toutes les données sont sujettes à erreur ou modification