



ATA123048014

Angle intérieur variable pour moule ATHEA 12x30mm en marron

Caractéristiques techniques

Accessoires

| | |
|------------------------------------|-------|
| Configuration de la pièce de forme | Moulé |
|------------------------------------|-------|

Réglages

| | |
|----------------|----------|
| Plage d'angles | 83 - 140 |
|----------------|----------|

Dimensions

| | |
|---------|-------|
| Hauteur | 12 mm |
|---------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Largeur | 30 mm |
|---------|-------|

Matières

| | |
|---------|---------------------------------------|
| Matière | Acrylonitrile butadiène styrène (ABS) |
|---------|---------------------------------------|

| | |
|------------|------------|
| Traitement | Non traité |
|------------|------------|

| | |
|---------|--------|
| Couleur | Marron |
|---------|--------|

| | |
|----------|------|
| Code RAL | 8014 |
|----------|------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Résistance aux chocs IK | IK07 |
|-------------------------|------|

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP40 |
|-------------------------|------|

Normes

| | |
|--|-----|
| Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 | Non |
|--|-----|

Conditions d'utilisation

| | |
|------------------------|------------|
| Température de service | -5 - 60 °C |
|------------------------|------------|

Equipement

| | |
|-------------------------|-----|
| Avec film de protection | Non |
|-------------------------|-----|

| | |
|-------------------------|-----------|
| Produit compatible avec | ATA 12x30 |
|-------------------------|-----------|