



ATA123049016

### Angle intérieur variable pour moulure ATHEA 12x30mm en blanc

#### Caractéristiques techniques

##### Accessoires

Configuration de la pièce de forme Moulé

##### Réglages

Plage d'angles 83 - 140

##### Dimensions

Hauteur 13 mm

Largeur 32 mm

##### Matières

Matière Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)

Traitement Non traité

Couleur Blanc signalisation

Code RAL 9016

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK IK07

Indice de protection IP IP40

##### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12 Non

##### Conditions d'utilisation

Température de service -5 - 60 °C

##### Equipement

Avec film de protection Non

Produit compatible avec ATA 12x30