



ATA125199016

Support app. saillie Legrand pour moulure ATEHA 12/20x50mm blanc

Caractéristiques techniques

Capacité

Nombre de modules	1
-------------------	---

Dimensions

Hauteur	130 mm
Largeur	80 mm
Profondeur	30 mm
Profondeur de montage	0

Équipement

Avec entrée de câble	Non
----------------------	-----

Installation, montage

Position de montage/connexion	Horizontale, Vertical
Montage sur	Goulottes

Matières

Matière	PC-ABS
Traitement	Non traité
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016
Finition de la surface	Mat
Contient des matériaux recyclés (% du poids total)	0

Accessoires

Avec cadre de recouvrement	Oui
----------------------------	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP40
Résistance aux chocs IK	IK07
Résistant aux chocs	Oui

Conditions d'utilisation

Température de service	15 - 60 °C
------------------------	------------

Textes

Joint d'étanchéité	Pièces d'isolation en PVC : sans halogène, sans phosphore et sans silicone
Mode d'installation	Pour montage mural
Produit compatible avec	ATA 12x50, ATA 20x50