



ATA207538014

### Angle Extérieur variable Marron

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	20 mm
Largeur	75 mm

##### Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

##### Réglages

Plage d'angles	83 - 140
----------------	----------

##### Matières

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Non traité
Couleur	Marron
Code RAL	8014

##### Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40

##### Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	Non
--	-----

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

##### Equipement

Avec film de protection	Non
-------------------------	-----