




BRAP6510019016



## Socle de goulotte alu 65x100 blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Hauteur                    | 65 mm                       |
| Largeur                    | 100 mm                      |
| Longueur                   | 2000 mm                     |
| Section intérieure / utile | 5400 - 5400 mm <sup>2</sup> |

#### Plastron, porte

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Nombre de couvercles    | 1     |
| Largeur de couverture 1 | 80 mm |
| Largeur de couverture 2 | 0     |
| Largeur de couverture 3 | 0     |

#### Capacité

|   |    |
|---|----|
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, avec dispositifs) | 10 |
| Nombre max. de câbles (Ø 11 mm, 50 % remplis, sans dispositifs) | 28 |

#### Compatibilité

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Format compatible avec l'installation du dispositif | Standard 60 mm, CEE, Ecoline, EIB |
|---|-----------------------------------|

#### Installation, montage

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Perforation de socle | Non |
|----------------------|-----|

#### Matières

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Matière    | Aluminium           |
| Traitement | Laqué               |
| Couleur    | Blanc signalisation |
| Code RAL   | 9016                |

#### Connectivité

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Accessoires d'alignement goulotte | Goupilles de jonction comme référence séparée |
|-----------------------------------|---|

#### Équipement

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Éclisses incluses          | Non |
| Nombre d'agrafes par mètre | 0   |
| Avec film de protection    | Oui |