




DAF802000ELN



## DA200 avec tuyau 2000mm, anodise

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Profondeur	65 mm
Largeur	98 mm
Hauteur de montage	2 - 2 m
Réglage de la hauteur	0
Section intérieure / utile	5400 - 5400 mm <sup>2</sup>
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	80 mm

#### Couvercle, porte

Nombre de couvercles	1
----------------------	---

#### Équipement

Réglable	Non
Est portable	Oui

#### Câble

Position de l'entrée de câble	Dessus
-------------------------------	--------

#### Installation, montage

Montage au plafond possible	Non
Convient au montage au sol	Non

#### Matière

Matière	Aluminium
Traitement	Anodisé
Couleur	Aluminium