



DAP2456509016



## colonnette hauteur double 650 mm blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Profondeur	130 mm
Largeur	68 mm
Hauteur de montage	0,65 - 0,65 m
Réglage de la hauteur	0
Section intérieure / utile	3600 - 3600 mm <sup>2</sup>
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	45 mm

#### Plastron, porte

Nombre de couvercles	2
----------------------	---

#### Équipement

Réglable	Non
Est portable	Non

#### Câble

Position de l'entrée de câble	Dessous
-------------------------------	---------

#### Installation, montage

Montage au plafond possible	Non
Convient au montage au sol	Oui

#### Matières

Matière	Aluminium
Traitement	Laqué
Couleur	Blanc signalisation
Code RAL	9016