



DAP2456509016



## colonnette hauteur double 650 mm blanc

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Profondeur                 | 130 mm                      |
| Largeur                    | 68 mm                       |
| Hauteur de montage         | 0,65 - 0,65 m               |
| Réglage de la hauteur      | 0                           |
| Section intérieure / utile | 3600 - 3600 mm <sup>2</sup> |
| Forme de la colonne        | Rectangulaire               |
| Largeur du couvercle       | 45 mm                       |

#### Plastron, porte

|                      |   |
|----------------------|---|
| Nombre de couvercles | 2 |
|----------------------|---|

#### Équipement

|              |     |
|--------------|-----|
| Réglable     | Non |
| Est portable | Non |

#### Câble

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Position de l'entrée de câble | Dessous |
|-------------------------------|---------|

#### Installation, montage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Montage au plafond possible | Non |
| Convient au montage au sol  | Oui |

#### Matières

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Matière    | Aluminium           |
| Traitement | Laqué               |
| Couleur    | Blanc signalisation |
| Code RAL   | 9016                |