



DAP245650ELN



Colonne 2 faces hauteur 650mm alu anodisé naturel

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Profondeur | 130 mm |
| Largeur | 68 mm |
| Hauteur de montage | 0,65 - 0,65 m |
| Réglage de la hauteur | 0 |
| Section intérieure / utile | 3600 - 3600 mm ² |
| Forme de la colonne | Rectangulaire |
| Largeur du couvercle | 45 mm |

Plastron, porte

| | |
|----------------------|---|
| Nombre de couvercles | 2 |
|----------------------|---|

Équipement

| | |
|--------------|-----|
| Réglable | Non |
| Est portable | Non |

Câble

| | |
|-------------------------------|---------|
| Position de l'entrée de câble | Dessous |
|-------------------------------|---------|

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|-----|
| Montage au plafond possible | Non |
| Convient au montage au sol | Oui |

Matières

| | |
|------------|-----------|
| Matière | Aluminium |
| Traitement | Anodisé |