



DAP280650ELN



Colonette 80 double, hauteur 650 mm, Alu anodisé naturel

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Profondeur | 130 mm |
| Largeur | 98 mm |
| Hauteur de montage | 0,65 - 0,65 m |
| Réglage de la hauteur | 0 |
| Section intérieure / utile | 10800 - 10800 mm ² |
| Forme de la colonne | Rectangulaire |
| Largeur du couvercle | 80 mm |

Plastron, porte

| | |
|----------------------|---|
| Nombre de couvercles | 2 |
|----------------------|---|

Équipement

| | |
|--------------|-----|
| Réglable | Non |
| Est portable | Oui |

Câble

| | |
|-------------------------------|---------|
| Position de l'entrée de câble | Dessous |
|-------------------------------|---------|

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|-----|
| Montage au plafond possible | Non |
| Convient au montage au sol | Oui |

Matières

| | |
|------------|-----------|
| Matière | Aluminium |
| Traitement | Anodisé |
| Couleur | Aluminium |