



DAP45650ELN



**Colonnnette 1 face hauteur 650mm alu anodisé naturel**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Profondeur                 | 66 mm                       |
| Largeur                    | 66 mm                       |
| Hauteur de montage         | 0,65 - 0,65 m               |
| Réglage de la hauteur      | 0                           |
| Section intérieure / utile | 1900 - 1900 mm <sup>2</sup> |
| Forme de la colonne        | Rectangulaire               |
| Largeur du couvercle       | 45 mm                       |

**Plastron, porte**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Nombre de couvercles | 1 |
|----------------------|---|

**Équipement**

|              |     |
|--------------|-----|
| Réglable     | Non |
| Est portable | Non |

**Câble**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Position de l'entrée de câble | Dessous |
|-------------------------------|---------|

**Installation, montage**

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Montage au plafond possible | Non |
| Convient au montage au sol  | Oui |

**Matières**

|            |           |
|------------|-----------|
| Matière    | Aluminium |
| Traitement | Anodisé   |