



DAS2453300ELN



Colonne 2 faces fixation vérin hauteur 3,3-3,6m alu anodisé naturel

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur	132 mm
Largeur	132 mm
Hauteur de montage	3,3 - 3,6 m
Réglage de la hauteur	300 mm
Section intérieure / utile	4300 - 4300 mm ²
Forme de la colonne	Rectangulaire
Largeur du couvercle	45 mm

Plastron, porte

Nombre de couvercles	2
----------------------	---

Équipement

Réglable	Oui
Est portable	Non

Câble

Position de l'entrée de câble	Dessus
-------------------------------	--------

Installation, montage

Montage au plafond possible	Oui
Convient au montage au sol	Oui

Matières

Matière	Aluminium
Traitement	Anodisé
Couleur	Aluminium