



EC100

## Compteur d heures

### Caractéristiques techniques

#### Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

#### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 45 °C
------------------------	-------------

Température de stockage/transport	-20 - 60 °C
-----------------------------------	-------------

#### Connectivité

Type de connexion / prise	Borne à vis
---------------------------	-------------

#### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm <sup>2</sup>
---	-----------------------

Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>
---	--------------------------

#### Dimensions

Hauteur	90 mm
---------	-------

Largeur	35 mm
---------	-------

Profondeur	60 mm
------------	-------

#### Alimentation électrique

Tension d'alimentation	230 V +/- 15%
------------------------	---------------

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP20
-------------------------	------

#### Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------

#### Équipement

Nombre de canaux	6
------------------	---