



EC700

Concentrateur d'impulsions RS485 Jbus-Modbus

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée 7

Dimensions

Hauteur 90 mm

Largeur 67 mm

Profondeur 50 mm

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Installation, montage

Montage sur Rail DIN

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 55 °C