



EC700

## Concentrateur d'impulsions RS485 Jbus-Modbus

### Caractéristiques techniques

#### Courant électrique

Nombre de circuits d'entrée 7

#### Dimensions

Hauteur 90 mm

Largeur 67 mm

Profondeur 50 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP IP20

#### Installation, montage

Montage sur Rail DIN

#### Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 55 °C