



Détecteur de présence 360° 2 canaux, semi encastré, blanc

Caractéristiques techniques

Détection

Angle de détection 360 - 360

Type de capteur Détecteur de présence

Réglages

Plage de temporisation 1 - 30 Min

Éclairage

Luminosité de rdéclenchement, réglable 5 - 1200 lx

Fréquence

Fréquence 50 - 50 Hz

Dimensions

Largeur 100 mm

Hauteur de montage recommandée 2,5 - 3,5 m

Conditions d'utilisation

Température de service 0 - 45 °C

Matières

Couleur Blanc

Matière PVC

Sécurité

Indice de protection IP IP41

Installation, montage

Montage sur Montage encastré, En saillie

Textes

Function Enchaînement avec des détecteurs de présence à 1 canal pour l'extension de la zone de détection

Mode d'installation Pour montage au plafond (également sur boîte à encastrer 60)

EE811

