



Détecteur de présence plafond encastré 1 voie 360° Blanc monobloc

Caractéristiques techniques

Détection

Angle de détection	360 - 360
Type de capteur	Détecteur de présence

Réglages

Plage de temporisation	1 Min - 1 h
------------------------	-------------

Éclairage

Luminosité de rdéclenchement, réglable	5 - 1000 lx
--	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Dimensions

Largeur	80 mm
Profondeur de montage	70 mm
Hauteur de montage recommandée	2,5 - 3,5 m

Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 45 °C
------------------------	-------------

Matières

Couleur	Blanc
Matière	PVC

Sécurité

Indice de protection IP	IP41
-------------------------	------

Installation, montage

Montage sur	Montage encastré
Adapté à un usage extérieur	Oui

Textes

Function	Uniquement utilisable comme appareil individuel
Mode d'installation	Avec ressorts pour installation au plafond
Type de raccordement	Avec bornes à vis

EE815

