




EE815



**Détecteur de présence plafond encastré 1 voie 360° Blanc monobloc**

**Caractéristiques techniques**

**Détection**

Angle de détection	360 - 360
Type de capteur	Détecteur de présence

**Réglages**

Plage de temporisation	1 Min - 1 h
------------------------	-------------

**Éclairage**

Luminosité de rdéclenchement, réglable	5 - 1000 lx
--	-------------

**Fréquence**

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Dimensions**

Largeur	80 mm
Profondeur de montage	70 mm
Hauteur de montage recommandée	2,5 - 3,5 m

**Conditions d'utilisation**

Température de service	-10 - 45 °C
------------------------	-------------

**Matières**

Couleur	Blanc
Matière	PVC

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP41
-------------------------	------

**Installation, montage**

Montage sur	Montage encastré
Adapté à un usage extérieur	Oui

**Textes**

Function	Uniquement utilisable comme appareil individuel
Mode d'installation	Avec ressorts pour installation au plafond
Type de raccordement	Avec bornes à vis